SZ0024

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0100/ 24VDC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail

Toepassingsgebied		
Applicatie		Stromingsbewaking
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	40; (24 V)
Aantal kanalen		1
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		Relais
Schakelfunctie stromingsbewaking		relais trekt aan bij stroming
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

SZ0024

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0100/ 24VDC

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²

Aansluiting



1:	Relais Stromingsbewaking
	Aderkleuren :
BN =	bruin
YE =	geel
GN =	groen
WH =	wit