AC2356

Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Push-button modul 8I/8O

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 150
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 50295	
AS-i классификация		
AS-i профиль		S-7.F

AC2356

Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Push-button modul 8I/8O

AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	F
AS-i сертификат		14401
Механические данные		
Материал		передняя панель: алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		инструмент для установки/снятия заглушки для AC2026:, E70206
Примечания		
Примечания		Кнопки (EAO тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта.
		Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина		1 шт.