E40157

Трубная секция для датчика учета расхода сжатого воздуха

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Исполнение	для датчиков сжатого воздуха SD6
Предел прочности по давлению [bar]	16
Механические данные	
Материал	нерж. сталь (1.4301/304); FKM; алюминий анодное оксидирование
Подключение к процессу	R 1/2
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.