# EBC057

## Распределительная коробка

ZDO8F04HMSS0010H10




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Особенности | | позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...30 DC;  ("supply class 2" согласно cULus) |
| Класс защиты | | III |
| Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо | [A] | 2 |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 6 |
| **Выходы** | | |
| Электрическое исполнение | | PNP |

# EBC057

## Распределительная коробка

ZDO8F04HMSS0010H10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 | |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | -5...60 | |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67; IP 68 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 1247 | |
| Размеры | [mm] | 20 x 30 x 129,5 | |
| Материал | | PBT-GF20; латунь никелированн. | |
| Формованный материал корпуса | | PBT-GF 20 / латунь, никелированн. | |
| Количество портов распределительной коробки | | 8 | |
| Тип подключения | | M8 | |
| Пригодность для кабельной цепи | | да | |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | | Циклы изгиба | > 5 Mio. |
| | | Деформация кручения | ± 180 °/m |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | Состояние выхода | 16 x светодиод, жёлтый |
| | | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |
| **Принадлежности** | | | |
| Принадлежности (необязательные) | | Адаптер для DIN-рейки:, E73007 | |
| | | Защитный колпачок: M8, E73005 | |
| **Примечания** | | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |

**электрическое подключение**

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )

**электрическое подключение - паз**

Разъем: 8 x M8; кодировка: A; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

# EBC057

## Распределительная коробка

ZDO8F04HMSS0010H10

### Соединение




| | Цвета жил : |
|---|---|
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GN = | зелёный |
| GY = | серый |
| PK = | розовый |
| RD = | красный |
| VT = | фиолетовый |
| WH = | белый |
| YE = | жёлтый |

# EBC057

## Распределительная коробка

**ZDO8F04HMSS0010H10**