E20361

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-M4/1,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OKF; OUF
OKF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	108
OUF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	108
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...290
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M4
Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Celotna dolžina	[mm]	1500
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo

E20361

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-M4/1,5M

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov