# E2M205

## Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

CONNECTION CABLE M16 16M




| Področje uporabe | | |
|---|---|---|
| Posebna značilnost | | brez silikona; pozlačeni kontakti |
| Izvedba | | kamera z video izhodom O2M20x |
| Brez silikona | | da |
| **Električni podatki** | | |
| Obratovalna napetost | [V] | < 60 DC |
| Zaščitni razred | | II |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A] | 4 |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -45...85 |
| Zaščita | | IP 67 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Teža | [g] | 858,5 |
| Materiali | | ohišje: PVC; Tesnilo: EPDM |
| Material slepe matice | | PVC |
| **Opombe** | | |
| Embalažna enota | | 1 Kosov |

**Električni priključek - vtič**

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



# E2M205

## Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

CONNECTION CABLE M16 16M

### Električni priključek

Kabel: 16 m, PVC, črn, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Priključek




### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm