E12674

Montážní úhelník

VALVE BRACKET 20-40MM



Oblast nasazení		
Provedení		pro mechanická rozhraní s pneumatickými pohony VDI / VDE 3845
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	471,5
Vzdálenost otvorů pro montáž závor		80 x 30 / 130 x 30 mm
Výška hřídele pro pohon ventilu		20 / 30 / 40 mm
Vhodné pro průměry hřídele	[mm]	> 38
Materiály		Montážní úhelník: nerezová ocel (1.4404 / 316L); hřídelový adaptér: Hliník

E12674

Montážní úhelník

VALVE BRACKET 20-40MM

Příslušenství	
Dodané položky	šroub s vnitřním šestihranem: 1 x M6 x 60, Nerezová ocel
	šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 8 x M5 x 8, Nerezová ocel
	Šestihranné matice: 8 x M5, Nerezová ocel

Upozornění	
Obsah balení	1 ks