# E12090

## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Oblast nasazení** | | |
| Speciální vlastnosti | | Odstíněné vedení |
| Provedení | | kabel Ethernet, D-kódování |
| Aplikace | | Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel |
| **Okolní podmínky** | | |
| Okolní teplota | [°C] | -25...70 |
| Krytí | | IP 67; IP 20;  (M12 konektor / RJ45 konektor) |
| **Mechanická data** | | |
| Hmotnost | [g] | 166,7 |
| Materiály | | TPU / PA |
| Tvarovaný materiál | | PA / TPU |
| Materiál převlečné matice | | litý zinek, Niklovaný |
| **Upozornění** | | |
| Obsah balení | | 1 ks |

# E12090

## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

### Elektrické připojení - zástrčka M12

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm²

Připojení




### Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU