E21138

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



CE

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Provedení		kabel Ethernet, D-kódování
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	163,6
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E21138

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, zelená, Stíněný; 4 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce