AC2087

AS-Interface照明按鈕模塊

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

停產產品 - 存檔登録



1 標籤
2 LED
3 按鈕 / LED
4 電鍵開關

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	55
輸入		
輸入感測器電源		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 40;（帶保護蓋：IP 54)
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
擴展尋址模式		是
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-B.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	B
AS-i ID代碼	[hex]	A.E
AS-i認證		49202

AC2087

AS-Interface照明按鈕模塊

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	分配	不接線	LED	電鍵開關	按鈕

機械技術數據		
重量	[g]	117.5
安裝方式		扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面
材質		PBT

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色

注釋		
注釋		按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸 。 外殼和按鈕都可標記 。
包裝單位		1 件數

電氣連接
模塊下部的接點針 , FK / PG: