E10498

帶插座連接電纜

ADOGH040ZDS0002A03

停產產品 - 存檔登録

替代產品: EVC001

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10498

帶插座連接電纜

ADOGH040ZDS0002A03

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的

連接



芯線顏色 :

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 藍色