E10993

閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登録

替代產品: E11417

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是；(VDR)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
附件		
供貨範圍		螺栓
		標籤
注釋		
包裝單位		1 件數

E10993

閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素; 3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的