E10171

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005B03

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜：5 m, PUR, 橘黃色，Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



E10171

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005B03

連接



芯線顏色：

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色