E11105

帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0005E04

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜：5 m, PVC, 橘黃色，Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



E11105

帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0005E04

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色