E12402

帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0002K08

應用於8針插座，核心顏色不規範 。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表) 。



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	181.3
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12402

帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0002K08

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 黑色, 屏蔽; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 1...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色
screen =	屏蔽