E40252

流動感測器的安裝適配器

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676





應用		
設計		應用於流動感測器 Typ SM8
應用		應用於工業應用；衛生系統
介質		液體
抗壓强度	[bar]	16
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用户/操作員執行 。
安全説明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性 。
機械技術數據		
重量	[g]	834.5
材質		適配器: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
感測器連接		G 1
製程連接		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
附件		
供貨範圍		密封環: 2
注釋		
包裝單位		2 件數