E70172

帶插頭連接電纜

ASTGB040PLS0005E04

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	26 x 26 x 55
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		PA
注釋		
注釋		插脚2超前的
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 6.3 mm; 4 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: PA; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

E70172

帶插頭連接電纜

ASTGB040PLS0005E04

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色