EVF543

乙太網連接電纜

VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計		乙太網電纜，D 代碼
應用		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	30 AC / 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
環境溫度變化	[°C]	0...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	68.1
尺寸	[mm]	35.5 x 15.5 x 38
材質		PP 無滷素
成型體材料		PP
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是

EVF543

乙太網連接電纜

VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 15 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 0.5 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 2 x M12, 角型; 編碼: D; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

連接