KN5115

電容式感測器

KNM18NUKFPKG

停產產品 - 存檔登録

替代產品: KG5069

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 編程按鈕

CE

產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉; (可選)
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 76.5
應用		
介質		粉末; 液體媒介; 油; 冷却潤滑劑
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	17; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	5
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

KN5115

電容式感測器

KNM18NUKFPKG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
安裝	非齊平安裝	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 76.5	
螺紋代號	M18 x 1	
材質	PP 黑色	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接