E10778

Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		ZnAl/Ni
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni

E10778

Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

электрическое подключение

Кабель: 3 m, PUR / PVC, черный; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni