E10251

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC001
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10251

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDS0002A03

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий