E79995

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Приложение		
Исполнение		AS-i
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	97,4
Материал		корпус Верхняя часть: PUR (полиуретан); корпус нижняя часть: PA 6.6; винт: нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Примечания		Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе.
		Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
Упаковочная величина		1 шт.

E79995

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC connector PVC V2A 2m

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC (поливинилхлорид)

Соединение



коричневый	AS-i +
синий	AS-i -