




Licentie voor het softwarepakket voor het inrichten van een toestandsbewakingsapplicatie

moneo RTM package License

moneo|RTM



Toepassingsgebied

Applicatie

toestandsbewaking door trillingsdiagnose
bijvoorbeeld op een motor van ventilatoren of pompen
uitgebreide trillingsanalyse van de conditiebewaking via moneo RTM

Onderhoudsbeschrijving

bewaking van applicaties met VVB-trillingssensoren
IIoT-platform als basis voor moneo-applicaties
parametreersoftware voor het inrichten en diagnosticeren van IO-Link-apparaten
Real Time Maintenance Software voor Condition Monitoring en Analyse
data-interface voor ifm-IO-Link-masters
150 informatiepunten voor de overdracht van proceswaarden
bevat de licenties voor de communicatie-interfaces voor
ifm VSE diagnose-elektronica en ifm IO-Link master
Actuele en toekomstige edgeConnect-module
voor "slimme" ifm-apparaten worden ondersteund.



Licentie voor het softwarepakket voor het inrichten van een toestandsbewakingsapplicatie

moneo RTM package License

Configuratie	creëren van document met opeen volgende gebeurtenissen voor het vastleggen van ruwe trillingsdata
Connectiviteit	de-activeren van regels in het geval van onderhoud IO-Link-sensoren voor alle beschikbare moneo edgeConnect-modules voor aansluiting van "slimme" ifm apparaten
Datamanagement	bevat de communicatie-interface voor ifm VSE diagnose-elektronica en ifm IO-Link master logische verknoping van proceswaarde door calculated values Volledig geautomatiseerde registratie van ruwe data van de versnellingswaarden voor diagnosedoeleinden flexibel uitkiezen van formaten voor download van data download van ruwe data
Monitoring	procesdata registreren en analyseren conditiebewaking in real-time (Real Time Maintenance) analyse van specifieke frequenties voor geavanceerde trillingsdiagnostiek
Parametrering	fabrikant onafhankelijk parametreren van IO-Link apparaten (vanaf IO-Link V1.1) parametreren van ifm-IO-Link masters netwerk- en point-to-point programmering
Gebruikersomgeving	visualisatie van trillingsdata in tijd- en frequentiebereik
Software / programmering	
Taal	Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch
Datadrager	download
Licentie bijgesloten	moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (voor toepassing met moneo appliance QHA200 of een windows-installatie)
Aard van de licentie	licentie pakket
Licentieklasse	volledige versie
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 0,001