




Licencia autónoma para la parametrización online y offline de equipos IO-Link

moneo configure SA License

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

la versión autónoma (SA) ya está disponible gratuitamente bajo el nombre de moneo configure free

moneo|configure SA



Campo de aplicación

Aplicación	para el funcionamiento autónomo en un PC de usuario único
Aplicación	Configuración y diagnóstico de equipos IO-Link
Compatibilidad	Compatible con IO-Link según la especificación actual de la comunidad IO-Link
Administración de equipos	Sencilla detección de equipos a través de la búsqueda en la red o la dirección IP Administración de IODD independiente del fabricante
Administración de datos	Administración de conjuntos de parámetros integrada Descarga automática de IODD al conectar equipos de otros fabricantes Función de búsqueda de IODD en línea en combinación con la base de datos IODD Administración de IODD integrada independiente del fabricante



Licencia autónoma para la parametrización online y offline de equipos IO-Link

moneo configure SA License

Parametrización	Parametrización online y offline de equipos IO-Link de ifm
	Parametrización independiente del fabricante de los equipos IO-Link (a partir de IO-Link V1.1)
	Visualización de parámetros maestros
	Parametrización a través de maestro USB y maestro Ethernet
	Programación en red y punto a punto
Interfaz de usuario	interfaz de usuario dinámica como aplicación del navegador
	Tablero de mandos integrado para la visualización de varios valores del proceso
	Visualización paralela de valores del proceso y parámetros

Software / programación

Idioma	alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos	Descarga
Tipo de licencia	licencia individual
Clase de licencia	Versión completa

Requisitos del sistema

Ciclo CPU mín.	2,3 GHz
Cantidad mín. de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Espacio en disco mín.	1 GB
Resolución gráfica mín.	1920 x 1080 (Full HD)
Interfaz de equipos requerida	USB; LAN Adapter - RJ45
Tarjeta de red	Ethernet 1 Gbit
Protocolo de red	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versiones dentro del período de asistencia de Microsoft)
Navegador web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)
Software requerido adicionalmente	moneo software download

Datos mecánicos

Peso	[g]	0,001
------	-----	-------