




Licence autonome pour le paramétrage online et offline
d'appareils IO-Link

moneo configure SA License

télécharger d'abord le logiciel et le tester pendant 30 jours, puis l'acheter !

moneo|configure SA



Application	
Application	pour une utilisation autonome sur un PC individuel
Application	réglage et le diagnostic d'appareils IO-Link
Compatibilité	compatible avec IO-Link selon la spécification actuelle de la communauté IO-Link
Gestion d'appareils	détection facile d'appareils via la recherche réseau ou l'adressage IP
	gestion d'IODD de différents fabricants
Gestion des données	gestion intégrée des ensembles de paramètres
	téléchargement automatique de l'IODD lors de la connexion d'appareils d'autres fabricants
	Fonction de recherche IODD en ligne par rapport à la base de données IODD
	Gestion IODD intégrée indépendante du fabricant



Licence autonome pour le paramétrage online et offline d'appareils IO-Link

moneo configure SA License

Paramétrage	paramétrage online et offline d'appareils IO-Link d'ifm
	Paramétrage d'appareils IO-Link indépendant du fabricant (à partir d'IO-Link V1.1)
	affichage des paramètres du maître
	Paramétrage via maître USB et Ethernet
	Programmation réseau et point-à-point
Interface utilisateur	Interface utilisateur dynamique comme application par navigateur
	cockpit intégré pour l'affichage de plusieurs valeurs process
	Affichage parallèle de valeurs process et de paramètres
Logiciel / programmation	
Langue	allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe
Support de données	téléchargement
Type de licence	licence unique
Classe de licence	version complète
Exigences du système	
Cycle min. UC	2,3 GHz
Nombre min. du core UC	4
RAM min.	8 GB
Espace min. sur le disque dur	1 GB
Résolution graphique min.	1920 x 1080 (Full HD)
Interface d'appareil nécessaire	USB; LAN Adapter - RJ45
Carte réseau	Ethernet 1 Gbit
Protocole réseau	Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (seulement des versions au sein de la période de support de Microsoft)
Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Logiciel nécessaire de plus	moneo software download
Données mécaniques	
Poids [g]	0,001
Remarques	
Remarques	télécharger d'abord le logiciel et le tester pendant 30 jours, puis l'acheter !