

# DL2003




## MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Wordt vervangen door: DL2503; Artikel\_lieferbar\_bis\_31\_03\_2014



- 1 LCD display
- 2 programmeerknoppen
- 3 LED



### Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	78 x 45 x 120

### Toepassingsgebied

Applicatie	2-kanaals schakelversterker voor analoge genormeerde signalen
------------	---

### Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	110...240
Nominale spanning DC [V]	27
Nominale spanningstolerantie [%]	< 10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	20...10
Nominale frequentie AC [Hz]	50...60
Opgenomen vermogen [W]	5

### Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 50
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20

### Toelatingen / testen

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995
	EMV 89/336/EWG
	EN 50081-1
	EN 61000-6-2



## MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	0,354
Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	78 x 45 x 120
Materialen	kunststof
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	schakelstatus
	LED, groen
	LCD display
Opmerkingen	
N.B.	uitloop artikel
Elektrische aansluiting	
Dubbel uitgevoerde klemmenkast: 2 x ...2,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 14	
1	24 V DC Aansluitspanning (L-)
2	24 V DC Aansluitspanning (L+)
3	Voeding Transistoruitgangen (L+)
4	Analoge ingang GND
5	Analoge ingang In1 (0/4...20 mA)
6	Analoge ingang In2 (0/4...20 mA)
7	AC Aansluitspanning (L1)
8	AC Aansluitspanning (N)
9	niet in gebruik
10	24 V DC Sensorvoeding (L+)
11	24 V DC Sensorvoeding (L-)
12	Transistoruitgang signaalbewaking pnp
13	Relais Out1 middencontact
14	Relais Out1 werkcontact
15	Relais Out1 rustcontact
16	Transistoruitgang Out1 pnp
17	release 1/2 pnp (+ 24 V DC)
18	Reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)
19	Relais Out2 middencontact
20	Relais Out2 werkcontact
21	Relais Out2 rustcontact
22	analoge uitgang Out3 0/4...20 mA (+)
23	analoge uitgang Out3 0/4...20 mA (-)
24	Transistoruitgang Out2 pnp

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Wordt vervangen door: DL2503; Artikel\_lieferbar\_bis\_31\_03\_2014