




Licentie voor het softwarepakket voor het inrichten van een toestandbewakingsapplicatie

moneo RTM package License





Licentie voor het softwarepakket voor het inrichten van een toestandsbewakingsapplicatie

moneo RTM package License

Toepassingsgebied	
Applicatie	toestandsbewaking door trillingsdiagnose bijvoorbeeld op een motor van ventilatoren of pompen
	uitgebreide trillingsanalyse van de conditiebewaking via moneo RTM
	bewaking van applicaties met VVB-trillingssensoren
Onderhoudsbeschrijving	IIoT-platform als basis voor moneo-applicaties
	parametreersoftware voor het inrichten en diagnosticeren van IO-Link-apparaten
	Real Time Maintenance Software voor Condition Monitoring en Analyse
	data-interface voor ifm-IO-Link-masters
	150 informatiepunten voor de overdracht van proceswaarden
	bevat de licenties voor de communicatie-interfaces voor ifm VSE diagnose-elektronica en ifm IO-Link master
	Actuele en toekomstige edgeConnect-module voor "slimme" ifm-apparaten worden ondersteund.
Configuratie	creëren van document met opeenvolgende gebeurtenissen voor het vastleggen van ruwe trillingsdata
	de-activeren van regels in het geval van onderhoud
Connectiviteit	IO-Link-sensoren
	voor alle beschikbare moneo edgeConnect-modules voor aansluiting van "slimme" ifm apparaten
	bevat de communicatie-interface voor ifm VSE diagnose-elektronica en ifm IO-Link master
Datamanagement	logische verknoping van proceswaarde door calculated values
	Volledig geautomatiseerde registratie van ruwe data van de versnellingswaarden voor diagnosedoeleinden
	flexibel uitkiezen van formaten voor download van data
	download van ruwe data
Monitoring	procesdata registreren en analyseren
	conditiebewaking in real-time (Real Time Maintenance)
	analyse van specifieke frequenties voor geavanceerde trillingsdiagnostiek
Parametrering	fabrikant onafhankelijk parametren van IO-Link apparaten (vanaf IO-Link V1.1)
	parametren van ifm-IO-Link masters
	netwerk- en point-to-point programmering
Gebruikersomgeving	visualisatie van trillingsdata in tijd- en frequentiebereik
Software / programmering	
Taal	Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch
Datadrager	download
Licentie bijgesloten	moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (voor toepassing met moneo appliance QHA200 of een windows-installatie)
Aard van de licentie	licentie pakket
Licentieklasse	volledige versie