


Stand-Alone-licentie voor de On- en Offline-parametrering van IO-Link apparaten

moneo configure SA License

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

per direct is de Stand-alone (SA) versie als moneo configure free zonder kosten beschikbaar

moneo|configure SA



Toepassingsgebied

Applicatie	Für den eigenständigen Betrieb auf einem Einzelplatz-PC
Applicatie	configuratie en diagnose van IO-Link-apparaten
Compatibiliteit	compatibel met IO-Link volgens de actuele specificaties van de IO-Link-community
Apparaatmanagement	Eenvoudige registratie van apparaten via netwerkzoekopdracht of IP-adres
	fabrikantonafhankelijk beheer van IODDs
	geïntegreerd beheer van parameterdata
Datamanagement	automatische IODD-download bij aansluiting van apparaten van andere leveranciers
	IODD-Online-zoekfuncties in verbinding met de IODD-databank
	geïntegreerd fabrikant onafhankelijk IODD-management



Stand-Alone-licentie voor de On- en Offline-parametrering van IO-Link apparaten

moneo configure SA License

Parametrering	On- en Offline-parametreren van ifm-IO-Link-apparaten
	fabrikant onafhankelijk parametreren van IO-Link apparaten (vanaf IO-Link V1.1)
	weergave van masterparameters
	parametreren via USB- en Ethernet-master
	netwerk- en point-to-point programming
Gebruikersomgeving	dynamische gebruikersomgeving als browsertoepassing
	geïntegreerde cockpit voor weergave van meerdere proceswaarden
	parallel weergave van de procesdata en parametersettings
Software / programming	
Taal	Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch
Datadrager	download
Aard van de licentie	enkelvoudige licentie
Licentieklasse	volledige versie
Systeemeisen	
Min. CPU-cyclus	2,3 GHz
Min. aantal CPU-kernen	4
Min. RAM	8 GB
Min. geheugen harde schijf	1 GB
Min. grafische resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
Benodigde interface	USB; LAN Adapter - RJ45
Netwerkkkaart	Ethernet 1 Gbit
Netwerkprotocol	Ethernet TCP/IP
Bedrijfssysteem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (alleen versies binnen de ondersteuningsperiode van Microsoft)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Additioneel benodigde software	moneo software download
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	0,001