


ZZ0057



Контролен панел за охлаждащата вода

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 филтър
- 2 Сензор за поток
- 3 обратен клапан за вода
- 4 обратен клапан
- 5 Регулиращ клапан
- 6 сензор за налягане
- 7 капак



Характеристики на продукта

Процесна връзка за заваръчен пистолет

Процес на свързване

M22 x 1,5

Процесна връзка за водоснабдяване

Процес на свързване

M22 x 1,5



Контролен панел за охлаждащата вода

KWST WITH BALANCING VALVES

Мониторинг на потока		
Обхват на измерване	[l/min]	0...50
Приложение		
Система	контакти със златно покритие	
Приложение	Промислени приложения / автоматизация на завода; Контрол на охлаждащата вода	
Инсталация	свързване към тръба с помощта на адаптер; тръбно съединение	
Измервателни параметри	поток; температура; налягане; сумиращо	
Контрол	наръчник	
Среда	вода; гликолови разтвори	
Температура на средата	[°C]	-10...80
Номинално налягане	[bar]	10
Компоненти	Ултразвукови сензори за следене на обема на потока, SU7200	
	Електронен модул за следене на налягането, PN7594	
	филтър	
	обратен клапан за вода	
	Регулиращ клапан	
	обратен клапан	
	капак	
Изходи		
Изходящ сигнал	превключващ сигнал	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)	
Обхват на измерване / настройка		
Следене на налягането		
Обхват на измерване	[bar]	0...10
Мониторинг на потока		
Обхват на измерване	[l/min]	0...50
Следене на температурата		
Обхват на измерване	[°C]	-10...80
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...50
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита	IP 65; (сензори)	
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Директивата за оборудване под налягане	Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване	
Механични данни		
Тегло	[g]	7781,2
Тип на монтажа	монтажна скоба със защитен капак	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT + PC-GF30; оксидиран метал (2.1096.01); AlMgSi0,5 анодизиран; PA	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; керамика	

ZZ0057



Контролен панел за охлаждащата вода

KWST WITH BALANCING VALVES

Процесна връзка за заваръчен пистолет	
Процес на свързване	M22 x 1,5
Процесна връзка за водоснабдяване	
Процес на свързване	M22 x 1,5
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Конектор: 3 x M12; Контакти: със златно покритие	