




## Licença autônoma para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link

moneo configure SA License

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

a partir de agora a versão autônoma (SA) está disponível gratuitamente como moneo configure free

# moneo|configure SA



### Campo de aplicação

Aplicação	para a operação autônoma em um computador de usuário único
Aplicação	Configuração e diagnóstico de dispositivos IO-Link
Compatibilidade	Compatível com IO-Link de acordo com a especificação atual da comunidade IO-Link
Gerenciamento de dispositivos	Deteção simples de dispositivos através da busca pela rede ou endereço IP Gerenciamento de IODD independentes do fabricante
Gerenciamento de dados	Gerenciamento integrado de conjuntos de dados de parâmetros Download automático do IODD ao conectar dispositivos de outros fabricantes Função de busca online IODD em combinação com o banco de dados IODD gerenciamento IODD integrado independentemente do fabricante



## Licença autônoma para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link

moneo configure SA License

Configuração de parâmetros

Parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link da ifm

Parametrização independente do fabricante de dispositivos IO-Link (a partir do IO-Link V1.1)

Exibição dos parâmetros do mestre

Parametrização através dos mestres USB e Ethernet

Programação de rede e ponto a ponto

Interface do usuário

interface de usuário dinâmica como aplicação de navegador

Cockpit integrado para a exibição de diversos valores do processo

visualização paralela de valores de processos e parâmetros

### Software / programação

Lingua	Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo
Suporte de dados	Download
Tipo de licença	Licença única
Classe de licença	Versão completa

### Requisitos de sistema

Mín. Ciclo do CPU	2,3 GHz
Mín. Quantidade de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Espaço no disco rígido mín.	1 GB
Mín. Resolução de gráfico	1920 x 1080 (Full HD)
Interface de equipamento necessária	USB; LAN Adapter - RJ45
Placa de rede	Ethernet 1 Gbit
Protocolo de rede	Ethernet TCP/IP
Sistema de operação	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (Somente versões dentro do período de assistência Microsoft)
Navegador Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)
Software adicional necessário	moneo software download

### Dados mecânicos

Peso	[g]	0,001
------	-----	-------