ZZ0600

Tableau de commande pour eau de refroidissement

FLUID MONITORING SYSTEM



1 Débitmètre électromagnétique SM6000
2 Vanne régulatrice de tronçon
3 Transmetteur de température TA2405

Caractéristiques du produit		
Raccord process pour pince de soudage		
Raccord process		taraudage G 1/2 Taraudage
Raccord process pour l'approvisionnement en eau		
Raccord process		taraudage G 1/2 Taraudage
Surveillance du débit		
Etendue de mesure	[l/min]	0,1...25
Application		
Système		contacts dorés
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle; contrôle de l’eau de refroidissement
Montage		raccordement au tuyau par adaptateur; système Legris
Unités de mesure		débit; température; totalisateur
Régulation		manuel

ZZ0600

Tableau de commande pour eau de refroidissement

FLUID MONITORING SYSTEM

Fluides		liquides conducteurs; milieux aqueux; solutions glycolées
Température du fluide	[°C]	-10...70
Composants		Débitmètre électromagnétique, SM6000
		Transmetteur de température, TA2405
		Vanne régulatrice de tronçon
Sorties		
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; Sortie impulsionnelle; IO-Link (configurable)
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Etendue de mesure / plage de réglage		
Surveillance du débit		
Etendue de mesure	[l/min]	0,1...25
Surveillance de la température		
Etendue de mesure	[°C]	-50...150
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-25...80
Protection		IP 67; (détecteurs)
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression		règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques		
Poids	[g]	2662,35
Type de montage		Platine de montage
Matières		inox (1.4404 / 316L); PEI; PBT GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronze (2.1096.01)
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Raccord process pour pince de soudage		
Raccord process		taraudage G 1/2 Taraudage
Raccord process pour l'approvisionnement en eau		
Raccord process		taraudage G 1/2 Taraudage
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 2 x M12; Contacts: dorées		