


E70381

FC SPLITTER

Zubehör


Produktmerkmale

FK-Verteiler

Verteilen der AS-i-Spannung oder der externen 24 V Versorgung

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AS-i / 24 V
Strombelastbarkeit je Modul [mA]	8000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	PA 6 GF35 Grivory
Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65
Gewicht [kg]	0,028

Zubehör

Zubehör (optional)	Flachkabelendstück (E70413); Schrumpfschlauch (E70113)
--------------------	---

Bemerkungen


Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
-------------	---

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

E70381

FC SPLITTER

Accessories


Product characteristics

FC splitter

Distribution of the AS-i voltage or the external 24 V supply

Electrical data

Electrical design	AS-i / 24 V
Max. current load per module [mA]	8000

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Mechanical data

Housing materials	PA 6 GF35 Grivory
Tightening torque [Nm]	1.65
Weight [kg]	0.028

Accessories

Accessories (optional)	flat cable seal (E70413); heat-shrink cap (E70113)
------------------------	---

Remarks


Remarks	The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
---------	--

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E70381

FC SPLITTER

Accessoires


Caractéristiques du produit

Répartiteur pour câble plat

Répartition de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe

Données électriques

Technologie	AS-i / 24 V
Courant de sortie par module [mA]	8000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Données mécaniques

Matières boîtier	PA 6 GF35 Grivory
Couple de serrage [Nm]	1,65
Poids [kg]	0,028

Accessoires

Accessoires (option)	terminaison pour câble plat (E70413); bouchon thermorétractable (E70113)
----------------------	---

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
-----------	--

Quantité [pièce]	1
------------------	---