

# MK5176




## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5114

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 excentrique de fixation
- 2 Face active



### Caractéristiques du produit

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	25 x 5 x 6,5

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]	< 10
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	30

### Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10000
Protection courts-circuits	oui

# MK5176



## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
<b>Zone de détection</b>		
Sensibilité magnétique	[mT]	2,8
Vitesse de passage	[m/s]	> 10
<b>Exactitude / déviations</b>		
Hystérésis	[mm]	1,5
Répétabilité	[mm]	< 0,2
<b>Conditions d'utilisation</b>		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65; IP 67
<b>Tests / homologations</b>		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
<b>Données mécaniques</b>		
Poids	[g]	40
Type de montage		encastrable
Type de montage		excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5
Type de vérin		vérins à rainure en T
Dimensions	[mm]	25 x 5 x 6,5
Matières		PA; inox
<b>Afficheurs / éléments de service</b>		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
<b>Accessoires</b>		
Fourniture		accessoire de mémorisation: 1 clip de fixation pour câble: 1
<b>Remarques</b>		
Unité d'emballage		1 pièces

# MK5176




## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu