


DV1501



5segmentová světelná věž s datovým výstupem IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket



Oblast nasazení		
Aplikace		Zobrazení a přenos stavů stroje do vyhodnocovacího softwaru vyšší úrovně prostřednictvím IO-Link
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 6



5segmentová světelná věž s datovým výstupem IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

Vstupy		
Počet digitálních vstupů		6
Vstupní proud High	[mA]	6
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		IO-Link
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Mód SIO		ano
Potřebná třída Masterport		A
Min. doba procesního cyklu	[ms]	3,2
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1700
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...50
Skladovací teplota	[°C]	-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Tlak vzduchu	[kPa]	< 106
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	540,5
Způsob montáže		Montážní patka
Rozměry	[mm]	Ø 70 / L = 344
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, zelená
	LED-dioda	5 x 4 LED
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		montážní základna, E89060
		nástěnný držák, E89061
		Montážní adaptér, E89063
		držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
		montážní trubice, E89065
		montážní trubice, E89066
		montážní trubice, E89067
Upozornění		
Upozornění		Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení		1 ks




5segmentová světelná věž s datovým výstupem IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



Připojení

1	Digitální vstup LED-dioda 5
2	neobsazeno
3	Digitální vstup LED-dioda 3
4	Digitální vstup LED-dioda 2
5	GND
6	Digitální vstup LED-dioda 1
7	Digitální vstup LED-dioda 4
8	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

montáž na základnu



DV1501



5segmentová světelná věž s datovým výstupem IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

montáž na stěnu

