




Induktivní senzor

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 LED 2 x

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	12
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Zvýšená spínací vzdálenost; Optická výpomoc pro nastavení
----------------------	---

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ne

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	5
Minimální zátěžový proud [mA]	5
Max. zbytkový proud [mA]	1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	12
Pracovní vzdálenost [mm]	0...9,7
Zvýšená spínací vzdálenost	ano

Přesnost / odchylky

Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
-----------------	--

**Induktivní senzor**

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Hystereze	[% z Sr]	1...15
-----------	----------	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
---------	--	------------

Způsob vestavby		vazební vestavba
-----------------	--	------------------

Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
---------	------	--------------------

Označení závitu		M30 x 1,5
-----------------	--	-----------

Materiály		Mosaz potaženo bílým bronzem; PBT
-----------	--	-----------------------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
-----------	--------------	------------------

Spínací stav	1 x LED, zelená
--------------	-----------------

Optická výpomoc pro nastavení		ano
-------------------------------	--	-----

Příslušenství

Dodané položky		upevňovací matice: 2
----------------	--	----------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



II5755



Induktivní senzor

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Připojení

