


Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 LED 2 x

Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	12
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Applikation

Special funktion	Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
------------------	--

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	5
Minimum belastningsstrøm [mA]	5
Max. lækagestrøm [mA]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	12
Operationel tasteafstand [mm]	0...9,7
Forøget rækkevidde	ja

Nøjagtighed / afvigelser

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
-------------------	--



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Hysteres	[% af Sr]	1...15
----------	-----------	--------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Vægt	[g]	164,525
------	-----	---------

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Montering	Skærmet
-----------	---------

Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
-------------	------	--------------------

Gevind betegnelse	M30 x 1,5
-------------------	-----------

Materiale	Messing belagt med hvid bronze; PBT
-----------	-------------------------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, rød
---------	----------------	--------------

	udgangs status	1 x LED, grøn
--	----------------	---------------

Hjælp til optisk indstilling	ja
------------------------------	----

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,5 m, PUR / PVC

Stik: 1 x M12; kodning: A



II5777



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Tilslutning

