


## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14AACE1

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Produktegenskaber

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
|-------------------|-----------------------|

## Applikation

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Applikation          | ATEX område Zone 1 |
| Medietemperatur [°C] | -25...80           |
| Trykbestandig [bar]  | 5                  |

## Flydende medier

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Applikation          | ATEX område Zone 1 |
| Medietemperatur [°C] | -25...80           |

## Elektriske Data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0200 Exi |
|----------------------------|-------------|

## Måle/indstillingsområde

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Flydende medier           |        |
| Indstillingsområde [cm/s] | 0...60 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 0...20 |

## Nøjagtighed / afvigelser

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Temperaturgradient [K/min] | 7 |
|----------------------------|---|

## Reaktionstid

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 2...20 |
|------------------|--------|

## Flydende medier

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 2...20 |
|------------------|--------|

## Omgivende forhold

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kapsling                        | gevindtype            |
| Materiale                       | PTFE                  |
| Materiale, i kontakt med mediet | PTFE                  |
| Procestilslutning               | G 1/4 udvendig gevind |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

# SF0707




## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR14AACE1

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| BK = | sort             |
| WH = | hvid             |
| GY = | grå              |