


## Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



## Applikation

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Applikation | Flow overvågning; Temperaturovervågning; Ledningsovervågning |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

## Elektriske Data

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Driftspændingstolerance | [%]  | -10...10 |
| Driftspænding           | [V]  | < 230 AC |
| Max. energi forbrug     | [VA] | 3        |
| Power-on forsinkelse    | [s]  | < 30     |
| Antal kanaler           |      | 1        |

## Udgange

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Elektrisk design                       | relæ                                               |
| Kontakt belastnings evne               | 4 A, 250 V AC                                      |
| Switch for flow overvågning            | relæ aktiveres ved flow                            |
| Switch funktion temperatur overvågning | relæ falder ud ved temperatur-overskridelse        |
| Switch for ledningsovervågning         | relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning |

## Reaktionstid

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Reaktionstid | [s] | < 10 |
|--------------|-----|------|

## Software / Programmering


|                                               |      |               |
|-----------------------------------------------|------|---------------|
| Justering af koblingspunkt                    |      | Potentiometer |
| Valg; væsker / gasser                         |      | Skydekontakt  |
| Switch punkter                                |      | Potentiometer |
| Temperaturområde                              | [°C] | 20...100      |
| Reproducerbarhed for indstillet koblingspunkt | [K]  | 4             |



## Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

| Omgivende forhold                       |                                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                    | [°C]                                                                                              | -25...70                     |
| Kapslingsklasse                         |                                                                                                   | IP 40                        |
| Kaplingsklasse terminaler               |                                                                                                   | IP 20                        |
| Mekaniske data                          |                                                                                                   |                              |
| Kapsling                                |                                                                                                   | hus for DIN skinne montering |
| Dimensioner                             | [mm]                                                                                              | 75 x 55 x 110                |
| Materiale                               |                                                                                                   | Kunststof                    |
| Display / Betjeningsenhed               |                                                                                                   |                              |
| Display                                 | Funktion                                                                                          | 11 x LED                     |
|                                         | udgangs status                                                                                    | LED, rød                     |
|                                         | udgangs status                                                                                    | LED, rød                     |
| Bemærkning                              |                                                                                                   |                              |
| Bemærkning                              | Ved udfald af relæ for lednings-/temperaturovervågning falder relæet for flowovervågning også ud. |                              |
| Emballage-enheder                       |                                                                                                   | 1 stk.                       |
| Elektrisk tilslutning                   |                                                                                                   |                              |
| terminaler: 16 x ...2,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                                   |                              |
| Tilslutning                             |                                                                                                   |                              |



1: Relais Ledningsovervågning / Temperaturovervågning

2: Relais Flow overvågning

Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort

WH = hvid

GY = grå