




Evalueringssystem til kølevandsovervågning i styretavle

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Magnetisk-induktiv flowsensor SM6000
- 2 Strengreguleringsventil
- 3 Temperatur transmitter TA2405



Produktegenskaber

Proces tilslutning for svejsepistol

Procestilslutning gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind

Proces tilslutning for vandtilslutning

Procestilslutning gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind

Flow overvågning

Måleområde [l/min] 0,1...25

Applikation

Special funktion guldbelagte kontakter

Applikation industrielle applikationer / fabriksautomation; Kølevands styring

Montering tilslutning til rørledning via adapter; Slangetilslutning

Måleparametre flow; temperatur; totaliser

Regulering manual



Evalueringsystem til kølevandsovervågning i styretavle

FLUID MONITORING SYSTEM

Medie	Ledende væsker; vandbaserede medier; glycol opløsninger
Medietemperatur [°C]	-10...70
Komponenter	Magnetisk-induktiv flowsensor, SM6000
	Temperatur transmitter, TA2405
	Strengreguleringsventil

Udgange

Udgangssignal	switch signal; analog signal; Pulsudgang; IO-Link (konfigurerbar)
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)

Måle/indstillingsområde

Flow overvågning	
Måleområde [l/min]	0,1...25
Temperaturovervågning	
Måleområde [°C]	-50...150

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10...50
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; (sensorer)

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
------------------------	---

Mekaniske data

Vægt [g]	2662,35
Monteringsmetode	Montagebeslag
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; rødgods (2.1096.01)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF

Proces tilslutning for svejsepistol

Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind
-------------------	--

Proces tilslutning for vandtilslutning

Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind
-------------------	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 2 x M12; Kontakter: guldbelagt