




## AS-i-valopainikemoduli

Moduloberteil aktiv,

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2018

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä  
2 painike / LED vihreä  
3 painike / LED punainen



## Sähköiset tiedot

|               |      |                |
|---------------|------|----------------|
| Käyttöjännite | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Virrankulutus | [mA] | < 55           |

## Lähdöt

|                   |      |
|-------------------|------|
| Sähköinen rakenne | AS-i |
|-------------------|------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...60 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Hyväksynyt / testit

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|

## AS-i-luokitus

|               |       |
|---------------|-------|
| AS-i-profiili | S-3.F |
|---------------|-------|

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| AS-i I/O-konfigurointi | [hex] | 3 |
|------------------------|-------|---|

|               |       |   |
|---------------|-------|---|
| AS-i ID-koodi | [hex] | F |
|---------------|-------|---|

| Databittien merkitys | data-bitti | D0 | D1 | D2 | D3 |
|----------------------|------------|----|----|----|----|
|                      | painike    | 2  | 1  | -  | -  |
|                      | LED        | -  | -  | 2  | 1  |

**AS-i-valopainikemoduli**

Moduloberteil aktiv,

| Mekaaniset tiedot                               |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asennustapa                                     | AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa                                                        |
| Materiaalit                                     | PBT                                                                                        |
| Huomautuksia                                    |                                                                                            |
| Huomautuksia                                    | Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan. |
|                                                 | Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.                                                      |
| Pakkausyksikkö                                  | 1 kpl                                                                                      |
| Sähköinen liitäntä                              |                                                                                            |
| kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: |                                                                                            |