




Licencia de paquete de software para la configuración de una aplicación de monitorización de condiciones

moneo RTM package License

moneo|RTM



Campo de aplicación	
Aplicación	monitorización de condiciones mediante el diagnóstico de vibraciones p. ej. en motores de ventiladores o bombas
	Análisis de vibración avanzado dentro de la monitorización de condiciones mediante moneo RTM
	Monitorización de aplicaciones con detectores de vibración VVB



Licencia de paquete de software para la configuración de una aplicación de monitorización de condiciones

moneo RTM package License

Descripción del contenido

	Plataforma IIoT como base para aplicaciones moneo
	Software de parametrización para la configuración y el diagnóstico de equipos IO-Link
	Software de mantenimiento en tiempo real para monitorización de condiciones y análisis
	Interfaz de datos para maestros IO-Link de ifm
	150 puntos de información para la transmisión de valores del proceso
	Incluye las licencias de las interfaces de comunicación para la electrónica de diagnóstico VSE de ifm y el maestro IO-Link de ifm
	Compatibilidad con los módulos edgeConnect actuales y futuros para equipos inteligentes de ifm.
Configuración	Creación de reglas basadas en incidencias para la grabación de datos brutos de vibración
	Desactivación de reglas en caso de mantenimiento
Conectividad	sensores IO-Link
	Para todos los módulos moneo edgeConnect disponibles para la conexión de equipos inteligentes de ifm
	Incluye la interfaz de comunicación para la electrónica de diagnóstico VSE de ifm y el maestro IO-Link de ifm
Administración de datos	Operación lógica de los valores del proceso mediante valores calculados
	Grabación totalmente automatizada de datos brutos de vibración para un diagnóstico más amplio
	Selección flexible de formatos para la descarga de datos
	Descarga de datos brutos
Monitorización	registro y análisis de datos del proceso
	monitorización de condiciones en tiempo real (Real Time Maintenance)
	Análisis de frecuencias específicas para un diagnóstico avanzado de vibraciones
Parametrización	Parametrización independiente del fabricante de los equipos IO-Link (a partir de IO-Link V1.1)
	Parametrización de maestros IO-Link de ifm
	Programación en red y punto a punto
Interfaz de usuario	Visualización de datos de vibración en un rango de tiempo y frecuencia
Software / programación	
Idioma	alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos	Descarga
Licencias incluidas	moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (para el uso con moneo appliance QHA200 o una instalación de Windows)
Tipo de licencia	Licencia de paquete
Clase de licencia	Versión completa
Datos mecánicos	
Peso	[g] 0,001