


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
Εύρος μέτρησης [°C]	-200...850

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 90

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	1
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 / 0,1 °C

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος μέτρησης [°C]	-200...850
---------------------	------------



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Βαθμός προστασίας		IP 20

AS-i κατάταξη

Προφίλ AS-i		S-7.1
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	1

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά	
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	LED, Πράσινο
-----------------	------------	--------------

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	οθόνη LCD:, E70206
---------------------------	--------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση

