




Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2086

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
- 2 Μπουτόν / LED
- 3 Μπουτόν / LED



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	55
Είσοδοι		
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Όχι	



Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4			
Προφίλ AS-i	S-3.F.F			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	3			
Αριθμός ID AS-i [hex]	F.F			
Πιστοποιητικό AS-i	04801			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2
	Μπουτόν	2	1	-
	LED	-	-	2

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	100,6
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	μπουτόν	2 x LED, Λευκό
-----------------	---------	----------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	υποστήριγμα καλύμματος: 2			
	έγχρωμα ένθετα: 2, Κόκκινο			
	2, Πράσινο			
	2, Κίτρινο			
	2, Μπλε			
	2, Λευκό			

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Τα μπουτόν (σειρά EAO 84) διαθέτουν προστασία σε περίπτωση αγγίγματος κατά λάθος. Περίβλημα και πλήκτρα μπορούν να αναγραφούν.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: