




Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DO T M12



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	75
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	15...30 DC; (AUX)
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	----------------------------



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DO T M12

Έξοδοι					
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4				
Κύκλωμα	PNP				
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (κατά PELV)				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	2000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι				
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80				
Βαθμός προστασίας	IP 67; ("Τύπος περιβλήματος 1" στο cULus; όταν χρησιμοποιούνται πλακέ καλώδια E7400x / E7401x)				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.11 + 3.0				
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Δυνατότητα λειτουργίας εκτεταμένης διευθυνσιοδότησης	Όχι				
Προφίλ AS-i	S-8.0.F				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	8				
Αριθμός ID AS-i [hex]	0.F				
Πιστοποιητικό AS-i	92201				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Έξοδος	1	2	3	4
	Θηλυκός κονέκτορας	O-1	O-2	O-3	O-4
	Ακροδέκτης	4	4	4	4
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος [g]	292,5				
Τρόπος συναρμολόγησης	Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης				
Υλικό κατασκευής	PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος; με υποδοχές σπειρώματος στο κάτω τμήμα: Ορείχαλκος επινικελωμένος; O-ring: FKM; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	σφάλματα	LED, Κόκκινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρελκόμενα					
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι, για εγκατάσταση σε περιπτώσεις υψηλού μηχανικού στρες, E70402				
Παρατηρήσεις					
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DO T M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

	Έξοδοι
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής
5	Γείωση λειτουργίας (FE)
1, 2	Ελεύθερο

Κονέκτορας: M12

