



**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση  
τυποποιημένων αναλογικών σημάτων**

DISPLAY/AX460/AC/DC



άνοιγμα  
πίνακα 91 x 43 mm



#### Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

#### Εφαρμογή

Εφαρμογή απεικόνιση και επιτήρηση αναλογικών σημάτων;  
π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής

#### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                     |      |                           |
|---------------------|------|---------------------------|
| Συχνότητα AC        | [Hz] | 50...60                   |
| Τάση λειτουργίας    | [V]  | 115...230 AC / 18...30 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος | [mA] | 100                       |

#### Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2

#### Είσοδοι

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Αριθμός αναλογικών εισόδων  | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Αναλογική είσοδος (ρεύμα)   | [mA] 0...20                       |
| Αναλογική είσοδος (τάση)    | [V] -10...10                      |
| Ανάλυση αναλογικής εισόδου  | 16 bit                            |
| Αναλογική είσοδος ακριβείας | [%] 0,1                           |

#### Συνθήκες περιβάλλοντος

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος    | [°C] -20...60 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης      | [°C] -25...70 |
| Βαθμός προστασίας            | IP 65         |
| Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20         |

#### Δοκιμές / εγκρίσεις

|     |              |
|-----|--------------|
| ΗΜΣ | EN 61000-6-2 |
|     | EN 61000-6-3 |
|     | EN 61000-6-4 |

#### Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 351



## Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων

DISPLAY/AX460/AC/DC

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm |
| Διαστάσεις [mm]       | 48 x 112 x 116             |
| Υλικό κατασκευής      | Noryl UL94-V-0             |


### Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                         |                               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | έγχρωμη οθόνη ενδείξεων | Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



NC

Ελεύθερο