


## Συγκολλησίμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: Επιφάνεια στεγανοποίησης  
2: G1 εσωτερικό σπείρωμα  
3: εγκοπή στεγάνωσης για O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

### Εφαρμογή

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Αντοχή σε πιέσεις [bar]        | 150                            |
| Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις | για σύνδεση αισθητήρα - μούφας |

### Δοκιμές / εγκρίσεις

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
| Οδηγίες ασφαλείας        | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.          |

### Μηχανικά δεδομένα

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος [g]                 | 292,5                                                                                                    |
| Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφανείας : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: FPM; O-ring: EPDM |
| Σύνδεση αισθητήρα         | G 1 κώνος στεγάνωσης                                                                                     |
| Σύνδεση διεργασίας        | Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 50 mm                                                                       |
| Στεγανοποίηση             | Φλάντζα στεγανοποίησης                                                                                   |

### Παρελκόμενα

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | O-ring: 26 x 3, σύμμορφο EPDM, FDA, E30438<br>O-ring: 26 x 3, σύμμορφο FKM, FDA, E30437 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|