


## Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FLAT CABLE CONNECTOR 5 M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70499

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



| Εφαρμογή                              |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εφαρμογή                              | Μετατροπέας από πλακέ σε στρόγγυλο καλώδιο                                                                                                              |
| Έξοδοι                                |                                                                                                                                                         |
| Ηλεκτρική σχεδίαση                    | AS-i                                                                                                                                                    |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                |                                                                                                                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]        | -25...75                                                                                                                                                |
| Βαθμός προστασίας                     | IP 67                                                                                                                                                   |
| Μηχανικά δεδομένα                     |                                                                                                                                                         |
| Υλικό κατασκευής                      | TPU; PA; Στρογγυλό καλώδιο: PUR; μόνωση εξωτερικής επένδυσης καλωδίου: PVC                                                                              |
| Παρελκόμενα                           |                                                                                                                                                         |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                 | Σφιγκτήρας                                                                                                                                              |
| Παρελκόμενα (προαιρετικά)             | Στεγάνωση τερματισμού πλακέ καλωδίου:, E70413<br>Συρρικνούμενος σωλήνας:, E70113                                                                        |
| Παρατηρήσεις                          |                                                                                                                                                         |
| Παρατηρήσεις                          | Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού.<br>Χρησιμοποιείτε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου. |
| Τμχ συσκευασίας                       | 1 τμχ                                                                                                                                                   |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία               |                                                                                                                                                         |
| Καλώδιο: 5 m; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                                                                                         |
| AS-i +                                | Καφέ                                                                                                                                                    |
| AS-i -                                | Μπλε                                                                                                                                                    |