


Άδεια εσωτερικής υποδομής SmartLimitWatcher για
επιτήρηση κατάστασης πολλαπλών τιμών διεργασίας
βάσει τεχνητής νοημοσύνης

moneo

moneo | DataScience Toolbox



Εφαρμογή

Εφαρμογή

εκτεταμένη άδεια για moneo για επιτήρηση δυναμικής κατάστασης
βάσει τεχνητής νοημοσύνης απλών και πολύπλοκων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και διαδικασιών κατασκευής

Διαμόρφωση

τα όρια δυναμικής προειδοποίησης και συναγερμού
ορίζονται αυτόματα και μπορούν να προσαρμοστούν

οι δείκτες υγείας μπορούν να ενεργοποιηθούν για τον
εντοπισμό άγνωστων συνθηκών του μηχανήματος

παροχή μεθόδων φίλτρου για τον διαχωρισμό των ασήμαντων
ειδοποιήσεων από τις πραγματικές αλλαγές κατάστασης

Συμβατότητα

συμβατό με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στο moneo

Διαχείριση δεδομένων

αυτόματη αντικατάσταση τιμών που λείπουν

επιλογή για τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων κανόνων μετασχηματισμού
μπορεί να ρυθμιστεί η χρονική ανάλυση του χρονικού διαστήματος που θα επιτηρείται



**Άδεια εσωτερικής υποδομής SmartLimitWatcher για
επιτήρηση κατάστασης πολλαπλών τιμών διεργασίας**

βάσει τεχνητής νοημοσύνης

Επιτήρηση

moneo DataScience Starter LIC

	μόνιμη επιτήρηση των μεταβλητών στόχων μέσω υπολογισμού περιοχών δυναμικών προσδοκιών
	αυτοματοποιημένη δημιουργία εισιτηρίων όταν ξεπεραστούν τα δυναμικά όρια
Διασύνδεση χρήστη	Οδηγός εφαρμογής 5 βημάτων για απλή διαμόρφωση χωρίς κωδικό των ορίων προειδοποίησης και συναγερμού
	απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των τιμών αισθητήρα και των δυναμικών ορίων προειδοποίησης και συναγερμού

Λογισμικό / προγραμματισμός

Γλώσσα	Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά; Πολωνικά
Φορέας δεδομένων	μεταφόρτωση
Είδος άδειας	άδεια ενός χρήστη
Κατηγορία άδειας	πλήρης έκδοση επί τόπου

Προϋποθέσεις συστήματος

Ελαχ. Κύκλος CPU	2,3 GHz
Ελαχ. αριθμός πυρήνων CPU	4
Ελαχ. RAM	8
Ελαχ. ανάλυση γραφικών	1920 x 1080
Απαιτούμενη διασύνδεση συσκευής	USB; LAN Adapter - RJ45
Κάρτα δικτύου	Ethernet 1 Gbit
Πρωτόκολλο δικτύου	Ethernet TCP/IP
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού	Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης)
Επιπρόσθετο απαιτούμενο λογισμικό	moneo software download: QM9102 ή QM9112