


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Θέση του σήματος αναφοράς
2 M4 Βάθος 5 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	παραμετροποιήσιμη ανάλυση; 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	Διασύνδεση δεδομένων SSI
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 300
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min]	6000

Έξοδοι

Τρόπος κωδικοποίησης	Δυαδικός κωδικός ή κώδικας Gray; (παραμετροποιήσιμη; χρονική σταθερά για υπολογισμό θέσης; 0,5 ms)
----------------------	--

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	παραμετροποιήσιμη ανάλυση; 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
---------	--

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Διασύνδεση δεδομένων SSI
-------------------------	--------------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-30...100
Βαθμός προστασίας	IP 64




Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RM-8192-P24/K B

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 73
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	10000
Μεγ. ροπή εκκίνησης	[Nm]	1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής	[°C]	20
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα	[mm]	10
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	20
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Για τον προγραμματισμό χρειάζονται ένας Η/Υ με Windows 3.1™ ή νεώτερο, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό.	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M23 (ifm 1001.11), Ακτινικά; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



1	TxD
2	Φορά περιστροφής (10...30V)
3	Βλάβη ανεστραμμένο
4	RxD
5	Προρύθμιση 1 (10...30V / 1ms)
6	Προρύθμιση 2 (10...30V / 1ms)
7	10...30V U _p
8	Παλμός χρονισμού
9	Παλμός χρονισμού ανεστραμμένο
10	0V U _n
11	Θωράκιση
12	B (+)
13	B (-)
14	Δεδομένα
15	A (+)
16	A (-)
17	Δεδομένα ανεστραμμένο




Απόλυτος πολύτροφος κωδικοποιητής με άξονα

RM-8192-P24/K B

διαγράμματα και γραφήματα

Διάγραμμα παλμών



Παλμός χρονισμού

Δεδομένα