


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Δακτύλιος γείωσης

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση       | AS-i        |
| Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4...10      |
| Περίβλημα                | Με σπείρωμα |
| Διαστάσεις [mm]          | M30 x 1,5   |

**Εφαρμογή**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Οπτική βοήθεια ρύθμισης |
|--------------------------|-------------------------|

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 20...32 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]         | 50         |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι        |

**Έξοδοι**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση          | AS-i |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 40   |
| Προστασία υπερφόρτωσης      | Ναι  |

**Εύρος μέτρησης**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Απόσταση ανίχνευσης [mm]        | 4...10 |
| Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Ναι    |



## Χωρητικός αισθητήρας

KIA2010-ASI /US-100

|                                                                                     |                      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Συνθήκες περιβάλλοντος                                                              |                      |                                               |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                                                           | [°C]                 | -25...80                                      |
| Βαθμός προστασίας                                                                   |                      | IP 67                                         |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                                                                 |                      |                                               |
| ΗΜΣ                                                                                 | EN 60947-5-2         |                                               |
| AS-i κατάταξη                                                                       |                      |                                               |
| Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i                                                              | [hex]                | 1                                             |
| Αριθμός ID AS-i                                                                     | [hex]                | F                                             |
| Πιστοποιητικό AS-i                                                                  |                      | 00501                                         |
| Μηχανικά δεδομένα                                                                   |                      |                                               |
| Περίβλημα                                                                           |                      | Με σπείρωμα                                   |
| Στήριξη                                                                             |                      | ελεύθερης τοποθέτησης                         |
| Διαστάσεις                                                                          | [mm]                 | M30 x 1,5                                     |
| Περιγραφή σπειρώματος                                                               |                      | M30 x 1,5                                     |
| Υλικό κατασκευής                                                                    |                      | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT                |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού                                                         |                      |                                               |
| Οθόνη ενδείξεων                                                                     | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο                              |
|                                                                                     | Βοήθεια ρύθμισης     | 1 x LED, Κόκκινο                              |
| Οπτική βοήθεια ρύθμισης                                                             |                      | Ναι                                           |
| Παρελκόμενα                                                                         |                      |                                               |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                                                               |                      | παξιμάδια στερέωσης: 2                        |
|                                                                                     |                      | Κατσαβίδι: 1                                  |
| Παρατηρήσεις                                                                        |                      |                                               |
| Παρατηρήσεις                                                                        |                      | Ασφαλές εύρος εργασίας: περ. 10...80 % του Sn |
| Τμχ συσκευασίας                                                                     |                      | 1 τμχ                                         |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας                                      |                      |                                               |
| Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A                                                |                      |                                               |
|  |                      |                                               |



## Χωρητικός αισθητήρας

KIA2010-ASI /US-100

### Σύνδεση

